

Subli S-E Flúor

Magenta y amarillo fluorescentes de la misma familia Subli S-E, para deporte, señalética y moda que necesitan brillo fuera de la gama de proceso.



COLORES

2

magenta y amarillo

FORMATOS

1 · 5_L

a pedido

BASE

Agua

misma química S-E

TRANSFERENCIA

180–210 °C

30 a 60 segundos

APLICACIÓN

Alta visibilidad fuera de la gama de proceso.

Magenta y amarillo fluorescentes para rosados y amarillos de alta visibilidad: camisetas de ciclismo y running, banderas y señalética de eventos, moda deportiva.

Se instalan en los canales adicionales de las máquinas de seis u ocho colores, o sustituyen al magenta y al amarillo de proceso en trabajos específicos. Misma base, mismos cabezales y mismos parámetros de transferencia que la gama estándar.

Solidez a la luz inferior a la de los colores de proceso: recomendados para prendas y piezas de vida útil media, sin exposición exterior permanente.

FICHA TÉCNICA

Subli S-E Flúor, dato por dato.

PRODUCTO

Tipo	Tinta de sublimación fluorescente base agua
Colores	Magenta flúor y amarillo flúor
Cabezales	Piezoeléctricos Epson: i3200, i3200-A1, DX5, DX7 y afines
Formatos	1 L y 5 L por color, a pedido
Origen	Poly Chemicals · Arsago Seprio, Italia

TRANSFERENCIA

Temperatura	180–210 °C
Tiempo	30–60 s; hasta 180 s según temperatura y soporte
Soportes	Poliéster y mezclas de alto contenido de poliéster

SOLIDECESES (EN ISO)

Magenta flúor	Luz 4 (escala 1–8) · lavado 4–5 · sudor 4–5 (escala 1–5)
Amarillo flúor	Luz 3–4 (escala 1–8) · lavado 4–5 · sudor 4–5 (escala 1–5)

USO Y CONSERVACIÓN

Ambiente de impresión	20–25 °C · humedad 40–60 %, sin polvo ni sustancias volátiles
Aclimatación	24 h en el taller antes de usar
Almacenamiento	Envase cerrado, en lugar seco, bajo 25 °C, lejos de luz y calor
Vida útil	12 meses en envase cerrado

SEGURIDAD Y DOCUMENTOS

Clasificación	Sin clase de peligro según el Reglamento (CE) 1272/2008; sin pictogramas
Hoja de seguridad	Por referencia, a solicitud
Ficha técnica	A solicitud
Perfiles ICC	Sobre su equipo, papel y tejido

COLOR	LUZ · ISO 105-B02 (1-8)	LAVADO · ISO 105-C10 (1-5)	SUDOR · ISO 105-E04 (1-5)
Magenta flúor	4	4-5	4-5
Amarillo flúor	3-4	4-5	4-5

Los colores flúor se importan a pedido con el plazo de la planta. Consulte antes de comprometer un trabajo.

CÓMO LA ENTREGAMOS

Alcance de la entrega.

- **Importación directa** desde la planta de Arsago Seprio, con lote trazable.
- **Stock en Santiago** en envases de 1 y 5 litros, para producción sostenida.
- **Especificación por cabezal y equipo.**
- **Perfil de color** sobre la máquina, el papel y el tejido del cliente.
- **Posventa con técnico asignado.**
- **Hoja de seguridad y ficha técnica** por referencia, a solicitud.